

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Třída artiklu	21G

**Technický popis**

Lamač třísek	WSM
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Posuv f	0,25 - 0,45 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7020
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení