

Garant**WNMG 080408 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252071 HB7020
GTIN	4045197948786
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7020
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	WSM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení