

Garant**CCMT 060204 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	WSS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení