

Garant**WNMG 080412 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252073 HB7020
GTIN	4045197948793
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,45 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7020
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Lamač třísek	WSM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení