

Garant**Svinovací metr mm/palce, Délka: 3m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	461910 3
GTIN	4045197949295
Třída artiklu	41H

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní svinovací metr s krytem z polyamidu s laminátovou výztuží a automatickým navíjením.

Pro perfektní úchop jsou kontaktní plochy a tlačítko brzdy potaženy **2složkovým** materiálem **Haptoprene**.

Kluzná ložiska s teflonem zajišťují jemné klouzání a obzvláště lehký chod.

Inovativní tlumič ze speciální gumy pohlcuje energii zpětného rázu a chrání tím zápěstní kloub.

Vložený hliníkový profil na spodní straně pro zachování přesné a stabilní polohy.

Speciální čirý lak účinně chrání pásmo před opotřebením. Úprava proti odleskům navíc zajišťuje dobrou viditelnost za všech světelných podmínek.

Stupnice mm/palce

Technický popis

Délka pásma	3 m
Délka korpusu	62 mm
Výška korpusu	59 mm
Šířka korpusu	26 mm

Šířka pásma	13 mm
Norma	EG II
Kalibrování	G1
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Druh produktu	pásma

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 5 m	026240 5
---	----------