

**Garant****Polohovací upínací čep, Ød1×délka l1: 20X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370105 20X30
GTIN	4045197949417
Třída artiklu	31E

**Popis****Výhoda:**

- Díky předpětí pružiny nedochází k přetížení vnitřní mechaniky a díky tomu bez opotřebení.
- Tlumící vibrace a kmitání.
- Samosvorné, bez nechtěného uvolnění v případě vibrací.
- Vysoká přesnost opakování  $\pm 0,03$  mm.
- Plochá konstrukce.
- Snadná obsluha.

**Použití:**

K rychlému upnutí, fixaci, nastavení, výměně a zajištění obrobků, desek, přípravků atd.

**Materiál:**

Ocel k zušlechtnění, černěná

**Technický popis**

Rožměr klíče $z_2$	6 mm
Délka $l_2$	13,6 mm

Rozměr klíče $l_1$	38 mm
Délka $l_3$	10 mm
Přidrzná síla	6 kN
Na upínací desky $\pm 0,05$	25 mm
Druh produktu	Upínací čepy