

HOLEX**Plochý šroubovák se silovou rukojetí, Šířka břitu b: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660701 10
GTIN	4045197951472
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Technický popis

Síla břitu a	1,6 mm
Celková délka	295 mm
Délka čepele	175 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Šířka břitu b	10 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky