

HOLEX**Plochý šroubovák se silovou rukojetí, Šířka břitu b: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660701 12
GTIN	4045197951489
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Vícesložková silová rukojeť, komfortní a optimalizovaná pro utahovací momenty. 6hranná čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaný povrch. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Od vel. 5,5 se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Technický popis

Šířka břitu b	12 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	16 mm
Délka čepele	200 mm
Síla břitu a	2 mm
Celková délka	320 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky