

Garant**Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412690 200
GTIN	4045197949394
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách nečinnosti se systém automaticky přepne do režimu úspory energie a opět se aktivuje pouhým posuvem měřítka. Naměřená hodnota a nulový bod přitom zůstávají zachováni.

2složkové pouzdro **s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene.** Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu – včetně datového kabelu. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.

Náhradní díl:

Kryt datového výstupu č. 412237 vel. D, držák baterií č. 412237 vel. B.

Technický popis

Norma	ISO 13385
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Rozlišení	0,01 mm

Kalibrování	A1
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	50 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 200 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Rozhraní klávesniceUSB Typ G2	498963 G2
Šroub pro držák hloubkoměru	412236
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B
Krytka pro posuvné měřítko Typ D	412237 D

Typ SPRING

412240 SPRING