

Garant**Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418682 200
GTIN	4045197949738
Třída artiklu	41A

Popis**Provedení:**

Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro **s na dotyk přijemným povrchem Haptoprene**. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem Ø 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 320 mm č. 418689, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.

Technický popis

Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Průřez měřicí lišty	16×3,5 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozsah měření	0 - 200 mm

Délka můstku	100 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Kalibrování	A1
Počet obsažených baterií	1
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyška měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Funkce Preset	ano
Automatické vypnutí	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm	418744 260
Nástavec pro měření vzdáleností Ø 4 mm	418630

Rozhraní klávesnice USB Typ G2	498963 G2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm	418744 320
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm	418744 180
Krytka pro posuvné měřítko Typ B	412237 B
Krytka pro posuvné měřítko Typ D	412237 D
Šroub pro držák hloubkoměru	412236