

Garant**Prodloužení pro závitník s rychloupínacím zařízením, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338460 2
GTIN	4045197953094
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

- Dlouhé provedení.
- K přenosu točivého momentu dochází prostřednictvím čtyřhranu.
- Přední konec prodloužení je vybaven přípravkem pro rychlou výměnu.
- Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže ho lze upnout i do rychlovýměnných vložek závitníku nebo upínacích ER kleštín závitníku se čtyřhranem.

Výhoda:

- Časově úsporná a opakovatelná výměna závitníku prostřednictvím rychlovýměnné spojky.
- Téměř libovolná kombinace prodloužení díky shodným průměrům D_3 resp. unášecímu čtyřhranu K_2 .

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Vhodné pro:

Upnutí v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštínách ER se čtyřhranem.

Technický popis

Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 374/376	M4,5 – M5
Prodloužení $\varnothing D_3$	12 mm
Prodloužení $\varnothing D_4$	12 mm
Prodloužení L_3	145 mm
Prodloužení L_2	45 mm
Pro jmenovitý \varnothing závitu d_1 DIN 371	M3
Prodloužení K_2	9 mm
Pro \varnothing stopky závitu d_2	3,5 mm
Druh produktu	Prodloužení