

**Garant****Prodloužení pro závitník s rychloupínacím zařízením, Typ: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338460 9
GTIN	4045197953162
Třída artiklu	31M

**Popis****Provedení:**

- Dlouhé provedení.
- K přenosu točivého momentu dochází prostřednictvím čtyřhranu.
- Přední konec prodloužení je vybaven přípravkem pro rychlou výměnu.
- Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže ho lze upnout i do rychlovýměnných vložek závitníku nebo upínacích ER kleštin závitníku se čtyřhranem.

**Výhoda:**

- Časově úsporná a opakovatelná výměna závitníku prostřednictvím rychlovýměnné spojky.
- Téměř libovolná kombinace prodloužení díky shodným průměrům  $D_3$  resp. unášecímu čtyřhranu  $K_2$ .

**Použití:**

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

**Vhodné pro:**

Upnutí v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

**Technický popis**

Prodloužení K <sub>2</sub>	9 mm
Pro Ø stopky závitu d <sub>2</sub>	11 mm
Prodloužení Ø D <sub>4</sub>	20 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d <sub>1</sub> DIN 374/376	M14
Prodloužení L <sub>3</sub>	145 mm
Prodloužení Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Prodloužení L <sub>2</sub>	45 mm
Druh produktu	Prodloužení