

Garant**Prodloužení pro závitník s rychloupínacím zařízením, Typ: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338460 11
GTIN	4045197953186
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

- Dlouhé provedení.
- K přenosu točivého momentu dochází prostřednictvím čtyřhranu.
- Přední konec prodloužení je vybaven přípravkem pro rychlou výměnu.
- Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže ho lze upnout i do rychlovýměnných vložek závitníku nebo upínacích ER kleštin závitníku se čtyřhranem.

Výhoda:

- Časově úsporná a opakovatelná výměna závitníku prostřednictvím rychlovýměnné spojky.
- Téměř libovolná kombinace prodloužení díky shodným průměrům D_3 resp. unášecímu čtyřhranu K_2 .

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Vhodné pro:

Upnutí v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Technický popis

Prodloužení K ₂	14,5 mm
Pro Ø stopky závitu d ₂	14 mm
Prodloužení Ø D ₃	18 mm
Pro jmenovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M18
Prodloužení L ₂	49 mm
Prodloužení Ø D ₄	24 mm
Prodloužení L ₃	149 mm
Druh produktu	Prodloužení