

HOLEX**Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 2,7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113005 2,7
GTIN	4045197951960
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L₂: 11,95 mm

Délka drážky pro třísky L_c: 16 mm

Celková délka L: 46 mm

Stopka Ø D_s: 2,7 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,05 mm/ot,

Technický popis

Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	11,95 mm
Délka drážky pro třísky L _c	16 mm
Počet břitů Z	2
Stopka Ø D _s	2,7 mm
Norma	DIN 1897
Jmenovitý Ø D _c	2,7 mm
Celková délka L	46 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm/ot,

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták