

HOLEX**Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 9,9 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 113005 9,9 |
| GTIN | 4045197952684 |
| Třída artiklu | 12B |

Popis**Provedení:**

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 28,15 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 43 mm

Celková délka L: 89 mm

Stopka Ø D_s : 9,9 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,1 mm/ot,

Technický popis

| | |
|---|------------|
| Tolerance jmenovitý Ø | h8 |
| Stopka Ø D_s | 9,9 mm |
| Délka drážky pro třísky L_c | 43 mm |
| Norma | DIN 1897 |
| Jmenovitý Ø D_c | 9,9 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 28,15 mm |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm ² | 0,1 mm/ot, |

| | |
|------------------|-------------------|
| Celková délka L | 89 mm |
| Vrcholový úhel | 130 stupeň |
| Série | HOLEX CleverDrill |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS |
| Typ | N |
| Stopka | Válcová stopka |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Spirálový vrták |