



## Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 10,2 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 10,2
GTIN	4045197952707
Třída artiklu	12B

### Popis

#### Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

#### Doporučení:

##### Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 27,7 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 43 mm

Celková délka L: 89 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 10,2 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/ot,

### Technický popis

Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky $L_c$	43 mm
Jmenovitý Ø $D_c$	10,2 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Celková délka L	89 mm

Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	27,7 mm
Stopka Ø D <sub>s</sub>	10,2 mm
Norma	DIN 1897
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták