

HOLEX**Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 9,1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113005 9,1
GTIN	4045197952608
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 26,35 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 40 mm

Celková délka L: 84 mm

Stopka Ø D_s : 9,1 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,1 mm/ot,

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	40 mm
Norma	DIN 1897
Celková délka L	84 mm
Jmenovitý Ø D_c	9,1 mm
Stopka Ø D_s	9,1 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	26,35 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,1 mm/ot,

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták