



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 4,7 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 4,7
GTIN	4045197952165
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 17 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 24 mm

Celková délka L: 58 mm

Stopka Ø D_s : 4,7 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,05 mm/ot,

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	24 mm
Stopka Ø D_s	4,7 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	17 mm
Počet břitů Z	2
Norma	DIN 1897

Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Jmenovitý Ø D _c	4,7 mm
Celková délka L	58 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták