



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 10,5 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 10,5
GTIN	4045197952714
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 27,3 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 43 mm

Celková délka L: 89 mm

Stopka Ø D_s : 10,5 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,1 mm/ot,

Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Norma	DIN 1897
Jmenovitý Ø D_c	10,5 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	27,3 mm
Celková délka L	89 mm
Počet břitů Z	2

Délka drážky pro třísky L_c	43 mm
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/ot,
Stopka $\varnothing D_s$	10,5 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták