



## Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 2,3 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 2,3
GTIN	4045197951922
Třída artiklu	12B

### Popis

#### Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 9,55 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 13 mm

Celková délka L: 40 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 2,3 mm

Posuv  $f$  v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/ot,

### Technický popis

Norma	DIN 1897
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	9,55 mm
Posuv $f$ v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ot,
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Délka drážky pro třísky $L_c$	13 mm
Celková délka L	40 mm
Stopka Ø $D_s$	2,3 mm
Jmenovitý Ø $D_c$	2,3 mm

Počet břitů Z	2
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták