



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 6,7 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 6,7
GTIN	4045197952363
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 20,95 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 31 mm

Celková délka L: 70 mm

Stopka Ø D_s : 6,7 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,08 mm/ot,

Technický popis

Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Norma	DIN 1897
Počet břitů Z	2
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Celková délka L	70 mm
Délka drážky pro třísky L_c	31 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	20,95 mm
Stopka Ø D_s	6,7 mm

Jmenovitý $\varnothing D_c$	6,7 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták