



Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 3,1 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	113005 3,1
GTIN	4045197952004
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 13,35 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 18 mm

Celková délka L: 49 mm

Stopka Ø D_s : 3,1 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,05 mm/ot,

Technický popis

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	13,35 mm
Celková délka L	49 mm
Stopka Ø D_s	3,1 mm
Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky L_c	18 mm
Jmenovitý Ø D_c	3,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Norma	DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták