

HOLEX**Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, Ø DC h8: 7,7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113005 7,7
GTIN	4045197952462
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu.

Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 1897

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 25,45 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 37 mm

Celková délka L: 79 mm

Stopka Ø D_s : 7,7 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm²: 0,08 mm/ot,

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	37 mm
Celková délka L	79 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Norma	DIN 1897
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Jmenovitý Ø D_c	7,7 mm
Počet břitů Z	2
Stopka Ø D_s	7,7 mm

Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	25,45 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták