



Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860000 100
GTIN	4008158008240
Třída artiklu	83J

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez nářadí od vel. 160. S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

Upínací síla až 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradní díl:

Ochranná krytka č. 860115.

Technický popis

Průřez vodící lišty	15×5 mm
Vyložení	50 mm

Rozsah upnutí	100 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 23 mm	860115 23
Pár upínacích nástavců Vario	862950