

**HOLEX****Nádrh s vodorovně posuvnou rýsovací jehlou, Výška orýsování: 600mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 443720 600    |
| GTIN           | 4045197953476 |
| Třída artiklu  | 42D           |

**Popis****Provedení:**

**Stabilní, robustní noha s lapovanou základnou.** S nastavitelnou měřicí lištou s jemným nastavením, lupou a stavěcím šroubem. Odečet 0,02 mm. Odečítání nulové hodnoty a rýsovací hrot jsou koordinovány se základnou nohy (možnost rýsování od „0“). Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Rýsovací jehla je **osazena tvrdokovem a je horizontálně nastavitelná o 140 mm** (např. pro obtížně přístupná místa). Štíhlá konstrukce rýsovací jehly pro orýsování úzkých drážek. Ergonomický tvar podstavce zabraňuje kolizi rýsovací jehly a ruky.

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Základna nohy délka     | 190 mm   |
| Nonius                  | 1/50 mm  |
| Základna nohy šířka     | 120 mm   |
| Kalibrování             | E1       |
| Mezní chyba             | 0,06 mm  |
| Průřez měřicích sloupků | 35×12 mm |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Norma         | Výrobní norma                |
| Materiál      | ušlechtilá ocel, INOX        |
| Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |

### Služby

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 1000 mm | 024630 1000 |
|--|-------------|

### Příslušenství

|   |            |
|---|------------|
| Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Rozsah nastavení 140 mm | 443730 140 |
|---|------------|