

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Třída artiklu	21T

Technický popis

Lomená páka	259015 2
Délka hlavy L ₁	26 mm
Podložka	259031 20
Sada pružinových kolíků	259047 2
Celková délka L	100 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
ISO kód držáku	PSSNR/L 1616H12
Velikost destiček	12 mm
Velikost stopky	16 mm
Sada pružin	259044 2
Šroubek klínku	259018 2
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500