

Mitutoyo

Digitální posuvné měřítko se systémem AOS a přepínáním mm / palce, Rozsah měření: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412639 150
GTIN	4946368667751
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

- **Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.**
- **Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.**

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu. S přepínáním rozsahů mm/palce.

S **posouvacím kolečkem.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Hnací váleček	ano
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Provozní doba	20000 h
Norma	ISO 13385

Rozsah měření	0 - 150 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Rozlišení	0,01 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Odečet	0,0005 palec
Počet obsažených baterií	1
Výška číslic LCD displeje	9 mm
Kalibrování	A1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Měřicí postup měřicího přístroje	Elektromagnetický indukční proces
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Kryt přihrádky na baterie Typ B	412239 B