



Samonivelační laser s křížovými přímkami GLL, Typ: 3-80



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468490 3-80
GTIN	2050001944221
Třída artiklu	46T

Popis

Provedení:

Kompaktní laser s křížovými přímkami se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání přímek. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. Odolávající prachu a stříkající vodě.

Jedna horizontální a 2 vertikální linie 360°umožňují mnoho nových použití pro současném značení, vyrovnávání a nivelování ve vnitřním prostoru. Velký pracovní prostor až 120 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

4x baterie č. 081561 LR6, stativ BT150, laserový terč, ochranná brašna, přepravní kufřík.

Ochranná třída IP: IP 54

Obal: Přepravní kufřík

Mezní chyba: $\pm 0,2$ mm/m

Třída laseru: 2

Dosah: 30 m

Dosah s přijímačem: 120 m

Nivelační rozsah: ± 4 stupeň

Závit pro stativ: 1/4 UNC, 5/8 UNC palec

Technický popis

Počet obsažených baterií	4
Dosah s přijímačem	120 m
Mezní chyba	±0,2 mm/m
Nivelační rozsah	± 4 stupeň
Hmotnost	900 g
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081561 LR6
Šířka	75 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Výška	141 mm
Dosah	30 m
Třída laseru	2
Závit pro stativ	1/4 UNC, 5/8 UNC palec
Délka	159 mm
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Samonivelační laser s křížovými přímkami

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081556 LR6

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6