

**Garant****Soustružnický držák s pevným úhlem sklonu 1,5°, levá, Velikost stopky / destičky L: 12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271996 12/11
GTIN	4045197954763
Třída artiklu	21W

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	17,5 mm
Velikost stopky	12 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 4
Funkční šířka L <sub>4</sub>	12 mm
Celková délka L	125 mm
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Velikost destiček	11 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

**Příslušenství**

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
	659957 500

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm

---