



## Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 66/8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221965 66/8
GTIN	2050002058804
Třída artiklu	250

### Popis

Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 66/8 mm Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 8

Ø D<sub>3</sub>: 59 mm

Maximální hloubka řezu a<sub>p,max</sub>: 1 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 40 mm

Upínací otvor Ø: 22 mm

Vrtací kruhové frézování Ø D<sub>min</sub>: 125 mm

### Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	125 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	0,3 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Ø D <sub>3</sub>	59 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Ø břítu D <sub>c</sub>	66 mm

Počet břitů Z	8
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	57,3 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Úhel nastavení $\kappa$	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------