

Garant**Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860050 300
GTIN	4045197559654
Třída artiklu	81D

Popis**Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez náradí od vel. 160.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce. S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

Norma:**DIN 5117****Náhradní díl:**

Ochranná krytka č. 860051.

Technický popis

Vyložení	140 mm
----------	--------

Rozsah upnutí	300 mm
Průřez vodící lišty	32×10 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Sada přítlačných členů 12dílná Typ 300-2500	860051 300-2500
---	-----------------