

Přídavný regál na skladování profilů, Výška: 3000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	991489 3000
GTIN	4058255038190
Třída artiklu	960

Popis

Provedení:

Pro stojaté a přehledné skladování lehkého a těžkého dlouhého materiálu, např. střešních latí, trubek, lišt, trámů atd. Použitelné ideálně také v oblasti SB. Variabilně použitelná dělicí ramena umožňují flexibilní šířky polí. Sklon 10°.

Rozsah dodávky:

1 rám, 5 nosníků, 2 podložné plechy, patky, 4 podlahové kotvy (bez dělicích ramen).

Lakování:

Stojiny podobné RAL 5017 dopravní modrá, nosníky RAL 2004 oranžová pravá, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Na nerovných podlahách doporučujeme navíc plechové podložky č. 991481.**
- **Skladované zboží může být maximálně o 500 mm vyšší než regál!**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**
- **Dělicí ramena objednávejte samostatně pod č. 991490 vel. 500 nebo č. 991490 vel. 750.**

Technický popis

Šířka police	2700 mm
--------------	---------

Šířka montážního rozměru přídavného regálu	2786 mm
Profil rámu	S610-M18-U
Vertikální zatížení (jednotlivého pole)	1135 kg
Boční zatížení na dělicí rameno	25 kg
Výška	3000 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 5010, 2004
Druh produktu	Regál na skladování profilů

Příslušenství

Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů	991470
--	--------