

HOLEX**Upínač nástrojů typ B2 radiální pravý, dlouhý, Stopka Ø d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319070 40
GTIN	4045197955012
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Technický popis

h ₂	34 mm
l ₂	44 mm

b ₂	75,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h ₁	25 mm
Ø stopky d ₁	40 mm
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10

319003 10