

**Vícenásobný upínač VDI, Stopka Ø d1: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319185 50
GTIN	4045197955067
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technický popis

Ø stopky d ₁	50 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Šířka stopky b ₃	25,5 mm

h ₂	41 mm
h ₆	60 mm
Druh produktu	Vícenásobný upínač VDI