

**HOLEX****Plochý úhelník z eloxovaného hliníku Přesnost 1, Délka ramen: 75X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451050 75X50
GTIN	4067263117865
Třída artiklu	42F

**Popis****Provedení:**

Úhelník z tvrzeného hliníku. Černě eloxovaný antireflexní povrch odolný proti poškrábání. Plochy nejjemněji obrobené. Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice. Antimagnetický.

**Technický popis**

Průřez ramene	15×4 mm
Délka dlouhého ramena	75 mm
Délka ramen	75×50 mm
Pravouhlost	0,014 mm
Délka krátkého ramena	50 mm
Kalibrování	F1
Norma	Výrobní norma
Přesnost	1

Materiál	Hliník
Všechny díly	kalená
Zkušební plochy	frézované
Druh produktu	Ploché úhelník

**Služby**

Kalibrace DAkkSPloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750
KalibracePloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 100 mm	025000 100