

**Příložný úhelník z eloxovaného hliníku Přesnost 1, Délka ramen: 250X165mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451060 250X165
GTIN	4067263125976
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Úhelník z tvrzeného hliníku (HRC 63). Odolná proti korozi. Antimagnetická. Odolný proti poškrábání, černý eloxovaný antireflexní povrch. Velmi přesně zpracované zkušební plochy. Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice.

Technický popis

Průřez ramene	35×7 mm
Délka dlouhého ramena	250 mm
Délka krátkého ramena	165 mm
Pravouhlost	0,023 mm
Délka ramen	250×165 mm
Kalibrování	F1
Norma	Výrobní norma
Přesnost	1

Materiál	Hliník
Všechny díly	kalená
Zkušební plochy	frézované
Druh produktu	Příložný úhelník

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/451060-250X165>