

**Plochý úhelník z eloxovaného hliníku Přesnost 1, Délka ramen: 250X165mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451050 250X165
GTIN	4067263125907
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Úhelník z tvrzeného hliníku. Černě eloxovaný antireflexní povrch odolný proti poškrábání. Plochy nejjemněji obrobené. Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice. Antimagnetický.

Technický popis

Délka dlouhého ramena	250 mm
Délka krátkého ramena	165 mm
Průřez ramene	35×7 mm
Pravouhlost	0,023 mm
Délka ramen	250×165 mm
Kalibrování	F1
Norma	Výrobní norma
Přesnost	1

Materiál	Hliník
Všechny díly	kalená
Zkušební plochy	frézované
Druh produktu	Ploché úhelník

Služby

Kalibrace DAkkSPloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750
KalibracePloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 300 mm	025000 300