



## Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 13 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	116050 13
GTIN	4045197956583
Třída artiklu	12B

### Popis

#### Provedení:

**HOLEX CleverDrill** – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

#### Doporučení:

##### Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

##### Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 114,5 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 134 mm

Celková délka L: 205 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 13 mm

### Technický popis

Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	114,5 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Stopka Ø $D_s$	13 mm
Počet břitů Z	2
Jmenovitý Ø $D_c$	13 mm

Celková délka L	205 mm
Norma	DIN 340
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	134 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták