

**HOLEX****Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 2,7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116050 2,7
GTIN	4045197956163
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

**Doporučení:**

Maximální hloubka vrtání:

Délka upínací drážky (viz tabulka) minus 1,5×jmen.Ø.

**Upozornění:**

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L<sub>2</sub>: 61,95 mm

Délka drážky pro třísky L<sub>c</sub>: 66 mm

Celková délka L: 100 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 2,7 mm

**Technický popis**

Celková délka L	100 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	61,95 mm
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	2,7 mm
Norma	DIN 340
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	66 mm

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Stopka Ø D <sub>s</sub>	2,7 mm
Počet břitů Z	2
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták