



Posuvné měřítko, Rozsah měření: 800 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	415195 800
GTIN	4045197956644
Třída artiklu	42A

Popis

Provedení:

Nonius protireflexně chromovaný. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a Ø obrobků.** Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.

Všechny díly: kalená

Norma: DIN 862

Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Kalibrování: A1

Odečet: 0,05 mm

Stupnice: 1/20 mm

Mezní chyba: 0,1 mm

Délka měřicí čelisti: 150 mm

Ø nástavce pro vnitřní měření: 20 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Technický popis

Rozsah měření	0 - 800 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hmotnost	2,1 kg
Délka měřicí čelisti	150 mm
Odečet	0,05 mm
Kalibrování	A1

Mezní chyba	0,1 mm
Stupnice	1/20 mm
Norma	DIN 862
Stupnice nonia mm/palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Druh produktu	Díleenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	011030 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	011050 1000
Popisování laserem Typ	018940