



Přepínatelná jednoruční svěrka, Rozsah upnutí: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860280 160
GTIN	4008158028521
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta z tažené oceli, černěná. Kluzný třmen, pevný třmen, plášť a páka z polyamidu, zesíleného skelným vláknem (odolné proti lomu). Velké, rovné upínací plochy umožňují upínání okolo lišty. Praktický **otočný knoflík** pro rychlou **změnu nastavení** z upínání na rozevírání. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Univerzální použití, komfortní obsluha jednou rukou pro nepatrný upínací tlak (do 1200 N).

Upínání a rozpínání s rychlým přepínáním.

Technický popis

Vyložení	85 mm
Šířka rozpínání	75 - 235 mm
Rozsah upnutí	160 mm
Průřez vodící lišty	20×5 mm
Maximální upínací síla	1200 Nm

Druh produktu

Svěrka