

**Svorka s převodem, Rozsah upínání: 150mm****Údaje o objednávkce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 860271 150    |
| GTIN           | 4008158040844 |
| Třída artiklu  | 83K           |

**Popis****Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná 2složková plastová rukojeť, černěná lišta z tažené oceli. Plastové poudro zesílené skelnými vlákny, vřeteno s trapézovám závitem s lehkým chodem s výkyvnou přítlačnou destičkou. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

**Použití:**

Enormně flexibilní a lze použít i ve velmi stísněných prostorech, pro upínací tlak (až 2 000 N).

**Technický popis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Průřez vodící lišty    | 19×6 mm |
| Vyložení               | 60 mm   |
| Rozsah upnutí          | 150 mm  |
| Maximální upínací síla | 2000 Nm |
| Druh produktu          | Svěrka  |

