



Samonivelační laser s křížovými přímkami LINO, Typ: L2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468481 L2
GTIN	7640110697528
Třída artiklu	47C

Popis

Provedení:

Robustní provedení, ergonomické plastové pouzdro, chráněno proti prachu a stříkající vodě. Pulzní funkce s režimem úspory energie. **Velmi dlouhá doba použití** až 44 hodin díky Li-Ion akumulátoru. Magnetický adaptér můžete upevnit k libovolné stěně s ocelovými prvky. **Díky magnetu můžete výrobek volně otáčet a snadno odebrat.** Aretace pro šikmé projekce a jako ochrana při přepravě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru, Li-Ion akumulátoru, nabíječky, držáku baterie, zaměřovací tabulky a kufříku.

Technický popis

Nivelační rozsah	±4 stupeň
Dosah s přijímačem	80 m
Dosah	25 m

Hmotnost	530 g
Třída laseru	2
Hloubka	100 mm
Mezní chyba	0,2 mm/m
Šířka	60 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Závit pro stativ	1/4 UNC palec
Výška	110 mm
Barva laseru	červená
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6