

**Garant****Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860050 160
GTIN	4045197559623
Třída artiklu	81D

**Popis****Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez náradí od vel. 160.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskuzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce. S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

**Norma:****DIN 5117****Náhradní díl:**

Ochranná krytka č. 860051.

**Technický popis**

Rozsah upnutí	160 mm
---------------	--------

Průřez vodící lišty	25×6 mm
Vyložení	80 mm
Druh produktu	Svěrka

---

## Příslušenství

Sada přítlačných členů 12dílná Typ 160	860051 160
--	------------