

HOLEX**Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860100 250
GTIN	4008158006970
Třída artiklu	82C

Popis**Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

Norma:**DIN 5117****Technický popis**

Rozsah upnutí	250 mm
Průřez vodicí lišty	29×9 mm
Vyložení	120 mm
Druh produktu	Svěrka

