

**Hluboká šroubová svěrka, Vyložení / rozsah upnutí: 250/600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860300 250/600
GTIN	4008158012681
Třída artiklu	83J

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní, dlouhá upínací ramena z temperované litiny pro velké hloubky upnutí; stabilní plnoprofilová lišta s rýhováním. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové nastavení, spolehlivé upnutí. Kolíková rukojeť pro vysokou upínací sílu s malým úsilím. Upínací síla až 7 000 N.

Technický popis

Rozsah upnutí	600 mm
Průřez vodicí lišty	40×11 mm
Vyložení	250 mm
Hmotnost	5 kg
Druh produktu	Svěrka

