

**Hluboká šroubová svěrka, Vyložení / rozsah upnutí: 200/400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860300 200/400
GTIN	4008158012414
Třída artiklu	83J

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní, dlouhá upínací ramena z temperované litiny pro velké hloubky upnutí; stabilní plnoprofilová lišta s rýhováním. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové nastavení, spolehlivé upnutí. Kolíková rukojeť pro vysokou upínací sílu s malým úsilím. Upínací síla až 7 000 N.

Technický popis

Hmotnost	3,2 kg
Vyložení	200 mm
Rozsah upnutí	400 mm
Průřez vodící lišty	35×11 mm
Druh produktu	Svěrka

