

**Hluboká šroubová svěrka, Vyložení / rozsah upnutí: 300/400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860300 300/400
GTIN	4008158012483
Třída artiklu	83J

**Popis****Provedení:**

Vysoce kvalitní, dlouhá upínací ramena z temperované litiny pro velké hloubky upnutí; stabilní plnoprofilová lišta s rýhováním. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové nastavení, spolehlivé upnutí. Kolíková rukojeť pro vysokou upínací sílu s malým úsilím. Upínací síla až 7 000 N.

**Technický popis**

Průřez vodící lišty	45×12 mm
Hmotnost	5,5 kg
Vyložení	300 mm
Rozsah upnutí	400 mm
Druh produktu	Svěrka

