Bezpečnostní naviječka kabelů, Typ: 17S

Údaje o objednávce

Artikové číslo	081192 17S
GTIN	7391390327543
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:
Naviječka kabelů s **vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky.** Uzavřený **plastový plášť,** odolný proti lomu. Tepelná **ochrana proti přetížení,** robustní neoprenový kabel H07RN-F s připojovací spojkou.
Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s **rozsahem otáčení 180°.**
Funkce:
IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ∅ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.
Použití:
Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.
Upozornění:
Pružinou poháněná naviječka hadic viz č. 080066 až 080079.

Technický popis

Šířka	190 mm
Jmenovitý výkon odvinutý	2400 W
Konstrukce kabelu	3G1,5

Materiál kabelu	Neoprenová guma
Jmenovité napětí	250 V
Délka kabelu	17 m
Výška	410 mm
Délka	490 mm
Třída kabelu	H07RN-F
Ochranná třída IP	IP 44
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Druh produktu	Navíječka kabelů