

**Hluboká šroubová svěrka, Vyložení / rozsah upnutí: 500/300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860300 500/300
GTIN	4008158012384
Třída artiklu	83J

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní, dlouhá upínací ramena z temperované litiny pro velké hloubky upnutí; stabilní plnoprofilová lišta s rýhováním. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové nastavení, spolehlivé upnutí. Kolíková rukojeť pro vysokou upínací sílu s malým úsilím. Upínací síla až 7 000 N.

Technický popis

Rozsah upnutí	300 mm
Průřez vodicí lišty	45×12 mm
Hmotnost	8 kg
Vyložení	500 mm
Druh produktu	Svěrka

